

**CC.T 060204, Vrsta: CA510**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260092 CA510
GTIN	4960664696437
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 060204 CA510 Vrsta: CA510

Lomač odvojenih čestica: HQ

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPosmak f : 0,05 - 0,25 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 140 - 450 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 450 m/min
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	HQ
Kutni radijus	0,4 mm

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje