

**CCGT 09T301, Vrsta: SP4019****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260076 SP4019
GTIN	2050001938916
Razred artikla	28D

Opis

CCGT 09T301 SP4019 Vrsta: SP4019
Lomač odvojenih čestica: 62
Dubina reza a_p : 0,15 - 3 mm
Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 30 - 440 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,1 mm
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 440 m/min
Lomač odvojenih čestica	62
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,15 - 3 mm
Vrsta	SP4019

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 09T301
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje