

Garant**Aluminijska kutna glodača glava, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211755 32/3
GTIN	4067263107057
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Visoko učinkoviti sustav za glodanje za velike brzine rezanja. Apsolutno precizno ležište za izmjenjive pločice. Ekstremna torzijska krutost zahvaljujući optimiziranoj zaštiti od centrifugalne sile.

Pažnja:

Prije upotrebe izmjenjive rezne pločice br. 211776 ALU (r = 5,0 mm) i 211777 ALU (r = 6,0 mm) potrebno je izmijeniti ležišta za izmjenjive rezne pločice nosača.

Napomena:

Preporučeni okretni moment za pričvršćivanje steznih vijaka br. 219878 4 i 219878 5 iznosi **3,2 Nm**.

Tehnički opis

Kut uranjanja α_{maks}	4,39 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	19,56 mm
Ø D ₃	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZDHT 1505
Ø drške D ₅ h6	32 mm
Ø reza D _c	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 4 (15IP)
Interpolacija Ø D _{maks}	62 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
Interpolacija a_p	8 mm
Duljina izboja L_1	40 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 4	219878 4
Momentni odvijač digitalnim prikazom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659912 500
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP