

Garant**CC.T 060204, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260142 HU7310
GTIN	4045197667809
Razred artikla	21G

Opis**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	AM
Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	N
Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HU7310
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje