

Garant**CC.T 09T302, Vrsta: HB7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260148 HB7310
GTIN	4045197667885
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Lomač odvojenih čestica	AM
Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	N
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	HB7310
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Fina/gruba obrada	fina obrada
Fina/gruba obrada	fina obrada

Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 09T302
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje