

Garant**DNMG 150608, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250762 HB7020
GTIN	4045197699558
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150608 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Lomač odvojenih čestica	SM

Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje