

**KOMET KUB Trigon® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 30mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 236635 30 |
| GTIN | 4047109099708 |
| Razred artikla | 24P |

Opis**Izvedba:**

- **Specijalni postupak izrade svrdla za izuzetno velike žlijebove uz najveću čvrstoću.**
- **Specifično namještanje izmjenjivih reznih pločica za bušenje bez tragova nastalih pri povratu i egzaktno držanje mjera ($\pm 0,1$ mm u pravilu).**
- **Unutarnje hlađenje izravno na oštrice (inteligentna geometrija idealna za minimalne količine podmazivanja).**
- **3 - 10 bara je dovoljan pritisak za sredstvo za hlađenje.**
- **Za fiksnu i rotirajuću upotrebu. Ekscentrično bušenje:**
- **ovisno o Ø, do 1,5 mm, npr. moguće s ekscentričnim steznim glavama (br. 239010 – 239030).**
- **Bušenje s pomaknutom osi: ovisno o Ø do 1,5 mm.**

Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740 – 237080.

Dio isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

Napomena:

- **Oprez! Prilikom izlaza svrdla otpada disk. Opasnost od nesreće ako se radni komad rotira! Poduzmite sigurnosne mjere.**
- **Na upit – rezanje u lijevo; – 2×D, – drugi Ø; – Posebne izvedbe – prigušivač torzijskih vibracija za ABS u svrhu smanjivanja vibracija kod obrade uz maksimalan vijek trajanja i minimalnu razinu buke.**

Tehnički opis

| | |
|--|-------------------------------------|
| Korisna duljina L_1 | 90 mm |
| Broj oštrica Z | 1 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP2 (1,3 Nm) |
| ABS® Ø d | 50 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 05T304 24-... |
| postizanje maksimalnog Ø kod ekscentra | 32,5 mm |
| Serijska | KUB Trigon® |
| Nazivni Ø D | 30 |
| Maksimalna granica prilagodbe V_{max} | 1,25 mm |
| Duljina izboja L_A | 130 mm |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D |
| Drška | ABS |
| Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | koso bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | Iskruživanje |
| Primjena bušilice | ukošeni izlaz |
| Primjena bušilice | koso bušenje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP2 | 239652 8IP2 |