

**DNMG 150608, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250797 CA510
GTIN	4960664698295
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150608 CA510 Vrsta: CA510
Lomač odvojenih čestica: PS
Dubina reza a_p : 1 - 4 mm
Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 450 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a_p	1 - 4 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Lomač odvojenih čestica	PS
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje