



KOMET KUB Centron® glava svrdla, Ø DC: 44mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236650 44
GTIN	4047109025752
Razred artikla	24L

Opis

Izvedba:

- Procesna sigurnost do 8 (9)×D.
- Centriranje kroz vrh za centriranje
- Kruta veza između tijela i glave svrdla.
- Ø vodilice usklađeni su s izmjenjivim reznim pločicama s polumjerom kuta od 0,4 mm. Kod prolaznih rupa se Ø vodilice mogu mijenjati pomoću podložnih pločica.

Upotreba:

- Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.
- S vrhom za centriranje br. 236655 – 236657.
- S izmjenjivom reznom pločicom br. 236740 – 237080.

Odgovara:

Osnovno tijelo br. 236652 – 236654.

Dio isporuke:

Glava svrdla uključuje vodilice (rezervne vodilice br. 236658).
Od Ø 65 mm s ležištima za izmjenjive rezne pločice promjer rezanja izmjenjivim reznim pločicama je namjestiv s korakom Ø od +1 mm).

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239655 8IP2 (1,3 Nm)
--	----------------------

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 05T304
Veličina osnovnog tijela	40
Broj oštrica Z	1
Vijak za osnovno tijelo	239655 20IP1
Veličine šiljaka	40
Seriya	KUB Centron®
Nazivni Ø D	44
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 8IP2	239655 8IP2
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 40 mm	236654 40
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 40 mm	236652 40
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 40 mm	236653 40
KOMET KUB Centron® vrh za centriranje od tvrdog metala tip 40	236657 40
Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 20IP1	239655 20IP1
Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 20IP	239655 20IP
KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 40	236655 40
KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 40	236656 40