

3M**Brusna ploča Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, Ø ploče × širina ploče: 178X4mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	560446 178X4
GTIN	4064035079116
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Brusna ploča za grubu obradu s inovativnim **Cubitron™ 3 precizno oblikovanim keramičkim zrnom za INOX i čelik**. Vrlo veliki volumen odvođenja i najduži vijek trajanja. Mali pritisak sprječava umor pri radu.

Redizajnirano precizno oblikovano Cubitron™ II zрно s **poboljšanom mikrokristalnom strukturom za veću učinkovitost, bolju izvedbu i održivost**. U usporedbi s Cubitron™ II s do 5 % povećanom brzinom rezanja i stabilnijim brušenjem.

Upotreba:

Može se koristiti i kao gruborezna ploča i kao rezna ploča, što znači da je idealan izbor za rezanje, brušenje i uklanjanje fuga. Prikladno za uporabu na INOX-u i čeliku.

Specifikacija:

A36R-BF

Tehnički opis

Širina vodilice	4,2 mm
Ø ploče	178 mm

Opis oblika	ravni
za debljinu materijala	12,6 - 21 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Specifikacija	A36R-BF
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	20-30 stupanj
preporučeni kut podešavanja	Radijus stupanj
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	drvo
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

