

3M**Brusna ploča Cubitron™ 3, Ø ploče × širina ploče: 230X7mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	560445 230X7
GTIN	4064035078867
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Redizajnirano precizno oblikovano Cubitron™ II zrno s **poboljšanom mikrokristalnom strukturom za veću učinkovitost, bolju izvedbu i održivost**. U usporedbi s Cubitron™ II s do 14% povećanom brzinom odvođenja i 2× većim odvođenjem materijala.

Brusna ploča za grubu obradu s inovativnim **Cubitron™ 3 precizno oblikovanim keramičkim zrnom za INOX i čelik**. Vrlo veliki volumen odvođenja i najduži vijek trajanja. Mali pritisak sprječava umor pri radu.

Upotreba:

Za obradu zahtjevnih materijala, npr. obrada zavarenih šavova. Prikladno za uporabu na INOX-u, čeliku i legurama za zrakoplovstvo.

Specifikacija:

A36R-BF

Tehnički opis

Opis oblika	koljenast
Ø ploče	230 mm

Ø bušenja	22,23 mm
Širina vodilice	7 mm
Sredstvo za brušenje	Keramičko zрно
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Specifikacija	A36R-BF
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	20-30 stupanj
optimalno za materijal	drvo
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		