



Kombinirane ljestve MultiMaster 5, broj gazišta: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966101 5
GTIN	4003866403318
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Jedne ljestve, 5 načina rada: Samostojeće ljestve, ljestve s gazištima, naslonske ljestve u načinu Off-Set, naslonske ljestve i produžene naslonske ljestve.

Jednostavna i brza prilagodba između načina pomoću upravljanja jednom rukom i fino podesivog potpornog dijela u koracima od 35 mm.

Anodizirane aluminijske šipke, stepenice duboke 80 mm s tehnologijom Safer Step. Spoj stepenica-prečke zakovicama. Ergonomski transport zahvaljujući 2 kotača na dijelu za penjanje. Posebno oblikovan vrh s ručkom. Vrh se može postaviti na unutarnje i vanjske kutove, kao i na stupove, povećavajući fleksibilnost i svestranost. Vrh s magnetskim pretincem za male dijelove kao i 2 držača za kopče i središnje udubljenje za akumulatorske odvijače ili sličan alat.

Standard:

DIN EN 131-4.

Tehnički opis

Dubina prečke/stepenice	80 mm
širina sklopljena	0,64 m

Broj stupnjeva	5
Težina	11,4 kg
Standard	DIN EN 131-4.
Duljina sklopljena	1,83 m
Duljina ljestvi u obliku stajaćih ljestvi	1,83 m
Radna visina samostojećih ljestvi cca	3,15 m
Duljina ljestvi, izvučenih	2,88 m
dubina, sklopljena	0,23 m
Dostupna zdjelica za odlaganje	da
mobilno	da
Serija	MultiMaster
Radna visina ljestvi cca	3,7 m
Izvedba nagazne površine	Korak
Materijal	Aluminij
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Višenamjenske ljestve