

 KOMET**KOMET KUB Trigon® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236635 40
GTIN	4047109099838
Razred artikla	24P

Opis**Izvedba:**

- **Specijalni postupak izrade svrdla za izuzetno velike žlijebove uz najveću čvrstoću.**
- **Specifično namještanje izmjenjivih reznih pločica za bušenje bez tragova nastalih pri povratu i egzaktno držanje mjera ($\pm 0,1$ mm u pravilu).**
- **Unutarnje hlađenje izravno na oštrice (inteligentna geometrija idealna za minimalne količine podmazivanja).**
- **3 - 10 bara je dovoljan pritisak za sredstvo za hlađenje.**
- **Za fiksnu i rotirajuću upotrebu. Ekscentrično bušenje:**
- **ovisno o Ø, do 1,5 mm, npr. moguće s ekscentričnim steznim glavama (br. 239010 – 239030).**
- **Bušenje s pomaknutom osi: ovisno o Ø do 1,5 mm.**

Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740 – 237080.

Dio isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

Napomena:

- **Oprez! Prilikom izlaza svrdla otpada disk. Opasnost od nesreće ako se radni komad rotira! Poduzmite sigurnosne mjere.**
- **Na upit – rezanje u lijevo; – 2×D, – drugi Ø; – Posebne izvedbe – prigušivač torzijskih vibracija za ABS u svrhu smanjivanja vibracija kod obrade uz maksimalan vijek trajanja i minimalnu razinu buke.**

Tehnički opis

ABS® Ø d	50 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 06T304 34-...
postizanje maksimalnog Ø kod ekscentra	43 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Broj oštrica Z	1
Korisna duljina L ₁	120 mm
Serijska	KUB Trigon®
Nazivni Ø D	40
Maksimalna granica prilagodbe V _{max}	1,5 mm
Duljina izboja L _A	170 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	Iskruživanje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 10IP1	239652 10IP1
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 10IP	239652 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
	674252 10IP

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil
10IP
