

**DNMG 150604, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250796 CA6525
GTIN	4960664471737
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150604 CA6525 Vrsta: CA6525
Lomač odvojenih čestica: MS
Dubina reza a_p : 0,7 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	MS
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,1 - 0,35 mm/okr
Dubina reza a_p	0,7 - 4 mm
Glavna primjena	M

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje