

 KOMET**KOMET KUB Trigon® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 33mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 236635 33     |
| GTIN           | 4047109099746 |
| Razred artikla | 24P           |

**Opis****Izvedba:**

- **Specijalni postupak izrade svrdla za izuzetno velike žlijebove uz najveću čvrstoću.**
- **Specifično namještanje izmjenjivih reznih pločica za bušenje bez tragova nastalih pri povratu i egzaktno držanje mjera ( $\pm 0,1$  mm u pravilu).**
- **Unutarnje hlađenje izravno na oštrice (inteligentna geometrija idealna za minimalne količine podmazivanja).**
- **3 - 10 bara je dovoljan pritisak za sredstvo za hlađenje.**
- **Za fiksnu i rotirajuću upotrebu. Ekscentrično bušenje:**
- **ovisno o Ø, do 1,5 mm, npr. moguće s ekscentričnim steznim glavama (br. 239010 – 239030).**
- **Bušenje s pomaknutom osi: ovisno o Ø do 1,5 mm.**

**Upotreba:**

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740 – 237080.

**Dio isporuke:**

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

**Napomena:**

- **Oprez! Prilikom izlaza svrdla otpada disk. Opasnost od nesreće ako se radni komad rotira! Poduzmite sigurnosne mjere.**
- **Na upit – rezanje u lijevo; – 2×D, – drugi Ø; – Posebne izvedbe – prigušivač torzijskih vibracija za ABS u svrhu smanjivanja vibracija kod obrade uz maksimalan vijek trajanja i minimalnu razinu buke.**

**Tehnički opis**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice               | WOEX 05T304 24-...                  |
| ABS® Ø d                                       | 50 mm                               |
| Korisna duljina L <sub>1</sub>                 | 99 mm                               |
| postizanje maksimalnog Ø kod ekscentra         | 34 mm                               |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice   | 239652 8IP2 (1,3 Nm)                |
| Broj oštrica Z                                 | 1                                   |
| Serijska                                       | KUB Trigon®                         |
| Nazivni Ø D                                    | 33                                  |
| Maksimalna granica prilagodbe V <sub>max</sub> | 0,5 mm                              |
| Duljina izboja L <sub>A</sub>                  | 139 mm                              |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D                                 |
| Drška  | ABS                                 |
| Primjena bušilice                              | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano poprečno bušenje         |
| Primjena bušilice                              | koso bušenje                        |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano poprečno bušenje         |
| Primjena bušilice                              | Iskruživanje                        |
| Primjena bušilice                              | ukošeni izlaz                       |
| Primjena bušilice                              | koso bušenje                        |
| Unutarnje hlađenje                             | da                                  |
| Vrsta proizvoda                                | Bušilica za izmjenjive pločice      |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP    | 674252 8IP  |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP2                 | 239652 8IP2 |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm | 211750 1,3  |