

## HEDI

### Kolut za namatanje, tip: 15N



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081194 15N
GTIN	4003644016990
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Kolut za namatanje s **vođenom automatikom namotavanja i odmotavanja, višestruka blokada po okretaju**. Zatvoreno **plastično kućište, otporno na lom**. Termička **zaštita od preopterećenja**, robusni H07RN-F neopren-kabel s priključkom za spojku.

Jednostavna montaža na zid odnosno strop sa **zakretnim područjem od 150°**.

##### Upotreba:

Za poboljšanje ergonomije zahvaljujući radu sa smanjenim opterećenjem kabla kao i rasporedu kabla te sprječavanju opasnosti od nesreća i ozljeda zbog kablova koji se nalaze na podu.

##### Napomena:

Namatač crijeva s povratnom oprugom vidi br. 080066 do 080079.

#### Tehnički opis

Razred kabla	H07RN-F
Tip	15N
Materijal kabla	Neopren
Duljina kabela	15 m
širina	185 mm
Duljina	325 mm

Struktura kabla	3G1,5
Nazivna snaga, odolano	2000 (16 A) W
Visina	275 mm
Materijal kućišta	Plastika
Nazivni napon	250 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta utikača, ulaz	F
Vrsta proizvoda	Kolut za namatanje kabla