


**DNMG 150608, Vrsta: KW10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250797 KW10
GTIN	4960664224388
Razred artikla	25E

**Opis**

DNMG 150608 KW10 Vrsta: KW10  
Lomač odvojenih čestica: AH  
Dubina reza  $a_p$ : 0,8 - 3,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 400 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 400 m/min
Lomač odvojenih čestica	AH
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza $a_p$	0,8 - 3,5 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,35 mm/okr
Glavna primjena	N

Vrsta	KW10
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje