

 KOMET

**KOMET KUB Trigon® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 26,5mm**



## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 236635 26,5   |
| GTIN           | 4047109099647 |
| Razred artikla | 24P           |

## Opis

### Izvedba:

- **Specijalni postupak izrade svrdla za izuzetno velike žlijebove uz najveću čvrstoću.**
- **Specifično namještanje izmjenjivih reznih pločica za bušenje bez tragova nastalih pri povratu i egzaktno držanje mjera ( $\pm 0,1$  mm u pravilu).**
- **Unutarnje hlađenje izravno na oštrice (inteligentna geometrija idealna za minimalne količine podmazivanja).**
- **3 - 10 bara je dovoljan pritisak za sredstvo za hlađenje.**
- **Za fiksnu i rotirajuću upotrebu. Ekscentrično bušenje:**
- **ovisno o Ø, do 1,5 mm, npr. moguće s ekscentričnim steznim glavama (br. 239010 – 239030).**
- **Bušenje s pomaknutom osi: ovisno o Ø do 1,5 mm.**

### Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740 – 237080.

### Dio isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

### Napomena:

- **Oprez! Prilikom izlaza svrdla otpada disk. Opasnost od nesreće ako se radni komad rotira! Poduzmite sigurnosne mjere.**
- **Na upit – rezanje u lijevo; – 2×D, – drugi Ø; – Posebne izvedbe – prigušivač torzijskih vibracija za ABS u svrhu smanjivanja vibracija kod obrade uz maksimalan vijek trajanja i minimalnu razinu buke.**

## Tehnički opis

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| postizanje maksimalnog $\varnothing$ kod ekscentra | 28,5 mm                             |
| Korisna duljina $L_1$                              | 81 mm                               |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice       | 239652 8IP2 (1,3 Nm)                |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice                   | WOEX 05T304 24-...                  |
| Broj oštrica Z                                     | 1                                   |
| ABS® $\varnothing$ d                               | 50 mm                               |
| Serijska   | KUB Trigon®                         |
| Nazivni $\varnothing$ D                            | 26,5                                |
| Maksimalna granica prilagodbe $V_{max}$            | 1 mm                                |
| Duljina izboja $L_A$                               | 116 mm                              |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do     | 3×D                                 |
| Drška  | ABS                                 |
| Primjena bušilice                                  | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice                                  | uvjetovano poprečno bušenje         |
| Primjena bušilice                                  | koso bušenje                        |
| Primjena bušilice                                  | uvjetovano poprečno bušenje         |
| Primjena bušilice                                  | Iskruživanje                        |
| Primjena bušilice                                  | ukošeni izlaz                       |
| Primjena bušilice                                  | koso bušenje                        |
| Unutarnje hlađenje                                 | da                                  |
| Vrsta proizvoda                                    | Bušilica za izmjenjive pločice      |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP    | 674252 8IP  |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP2                 | 239652 8IP2 |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm | 211750 1,3  |