

Produžni kabel s utičnicama za F, B, PL, CZ,, 250 V, tip: 15B



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081183 15B
GTIN	4003644002214
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Odobreno za upotrebu na otvorenom i u vlažnim prostorima (IP44).

S utičnicama za **sljedeće zemlje F, B, PL, CZ**. Za grubu primjenu, otporan na ulje i kiselinu, s glatkom površinom koja se ne troši.

Vrlo fleksibilan PU oklopljeni kabel H07BQ-F 3G1,5.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Tehnički opis

Duljina kabela	15 m
Razred kabla	H07BQ-F
prikladno za zemlje	F; B; PL; CZ
Tip	15B
Materijal kabla	Oklopljeni kabel
Struktura kabla	3G1,5
IP-klasa zaštite	IP 44
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Vrsta utikača, ulaz	E
Atribut imena proizvoda	250 V
Mrežni napon	250 V
Vrsta proizvoda	Produžni kabel

Pribor

Sustav vješanja kabla CableFix tip L	081191 L
Sustav vješanja kabla CableFix tip S	081191 S
Sustav vješanja kabla CableFix tip XL	081191 XL