

**KOMET KUB Centron® glava svrdla, Ø DC: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236650 50
GTIN	4047109081635
Razred artikla	24L

**Opis****Izvedba:**

- **Procesna sigurnost do 8 (9)×D.**
- **Centriranje kroz vrh za centriranje**
- **Kruta veza između tijela i glave svrdla.**
- **Ø vodilice usklađeni su s izmjenjivim reznim pločicama s polumjerom kuta od 0,4 mm. Kod prolaznih rupa se Ø vodilice mogu mijenjati pomoću podložnih pločica.**

**Upotreba:**

- **Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.**
- **S vrhom za centriranje br. 236655 – 236657.**
- **S izmjenjivom reznom pločicom br. 236740 – 237080.**

**Odgovara:**

Osnovno tijelo br. 236652 – 236654.

**Dio isporuke:**

Glava svrdla uključuje vodilice (rezervne vodilice br. 236658).<br>Od Ø 65 mm s ležištima za izmjenjive rezne pločice promjer rezanja izmjenjivim reznim pločicama je namjestiv s korakom Ø od +1 mm).

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	1
----------------	---

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239655 10IP (2,8 Nm)
Veličina osnovnog tijela	46
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 06T304
Vijak za osnovno tijelo	239655 20IP
Veličine šiljaka	46
Seriya	KUB Centron®
Nazivni Ø D	50
za colni Ø	1 31/32 col
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP	239655 20IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 46	236655 46
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 46 mm	236653 46
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 46 mm	236652 46
KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 46	236656 46
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 10IP	239655 10IP
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 46 mm	236654 46
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP2	239655 20IP2

KOMET KUB Centron® vrh za centriranje od tvrdog metala  
tip 46

---

236657 46