

**KOMET KUB Centron® glava svrdla, Ø DC: 54mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236650 54
GTIN	4047109081673
Razred artikla	24L

Opis**Izvedba:**

- **Procesna sigurnost do 8 (9)×D.**
- **Centriranje kroz vrh za centriranje**
- **Kruta veza između tijela i glave svrdla.**
- **Ø vodilice usklađeni su s izmjenjivim reznim pločicama s polumjerom kuta od 0,4 mm. Kod prolaznih rupa se Ø vodilice mogu mijenjati pomoću podložnih pločica.**

Upotreba:

- **Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.**
- **S vrhom za centriranje br. 236655 – 236657.**
- **S izmjenjivom reznom pločicom br. 236740 – 237080.**

Odgovara:

Osnovno tijelo br. 236652 – 236654.

Dio isporuke:

Glava svrdla uključuje vodilice (rezervne vodilice br. 236658).
Od Ø 65 mm s ležištima za izmjenjive rezne pločice promjer rezanja izmjenjivim reznim pločicama je namjestiv s korakom Ø od +1 mm).

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 06T304
----------------------------------	-------------

Veličina osnovnog tijela	46
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239655 10IP (2,8 Nm)
Vijak za osnovno tijelo	239655 20IP
Broj oštrica Z	1
Veličine šiljaka	46
Serija	KUB Centron®
Nazivni Ø D	54
za colni Ø	2 1/8 col
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

KOMET KUB Centron® vrh za centriranje od tvrdog metala tip 46	236657 46
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP	239655 20IP
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 10IP	239655 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 46 mm	236654 46
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP2	239655 20IP2
KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 46	236655 46
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 46	236656 46
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 46 mm	236653 46

KOMET® osnovno tijelo Ø DC 46 mm

236652 46