



Kliješta za montažu prstena s rascjepom, ukupna duljina: 220mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719955 220
GTIN	4003773231202
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Specijalno oblikovani šiljci za montažu prstena s rascjepom bez zahvatnih rupa. S oprugom za otvaranje.

Kliješta polirana, drške prevučene plastikom. Čeljusti ukošene 30°.

Upotreba:

Za prstene s rascjepom i sigurnosne prstene bez hvatnih rupa.

Standard:

DIN ISO 5743

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Prstene s rascjepom i sigurnosni prstene bez zahvatnih rupa
ukupna duljina	220 mm
za Ø vratila	od 12 mm
Minimalni otvor procjepa	2,2 mm
Oblik čeljusti	pod kutom od 30°
Drška	presvučeno plastikom

Materijal	Krom-vanadij čelik
Površina	brunirano
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje	da
Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove