

**KOMET KUB Centron® glava svrdla, Ø DC: 51mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236650 51
GTIN	4047109081642
Razred artikla	24L

**Opis****Izvedba:**

- **Procesna sigurnost do 8 (9)×D.**
- **Centriranje kroz vrh za centriranje**
- **Kruta veza između tijela i glave svrdla.**
- **Ø vodilice usklađeni su s izmjenjivim reznim pločicama s polumjerom kuta od 0,4 mm. Kod prolaznih rupa se Ø vodilice mogu mijenjati pomoću podložnih pločica.**

**Upotreba:**

- **Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.**
- **S vrhom za centriranje br. 236655 – 236657.**
- **S izmjenjivom reznom pločicom br. 236740 – 237080.**

**Odgovara:**

Osnovno tijelo br. 236652 – 236654.

**Dio isporuke:**

Glava svrdla uključuje vodilice (rezervne vodilice br. 236658).<br>Od Ø 65 mm s ležištima za izmjenjive rezne pločice promjer rezanja izmjenjivim reznim pločicama je namjestiv s korakom Ø od +1 mm).

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239655 10IP (2,8 Nm)
--	----------------------

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 06T304
Veličina osnovnog tijela	46
Broj oštrica Z	1
Veličine šiljaka	46
Vijak za osnovno tijelo	239655 20IP
Seriya	KUB Centron®
Nazivni Ø D	51
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 46 mm	236653 46
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 46 mm	236654 46
KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 46	236656 46
KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 46	236655 46
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP2	239655 20IP2
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 46 mm	236652 46
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 10IP	239655 10IP
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP	239655 20IP
KOMET KUB Centron® vrh za centriranje od tvrdog metala tip 46	236657 46

