

**KOMET KUB Centron® glava svrdla, Ø DC: 65mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236650 65
GTIN	4047109095182
Razred artikla	24L

Opis**Izvedba:**

- Procesna sigurnost do 8 (9)×D.
- Centriranje kroz vrh za centriranje
- Kruta veza između tijela i glave svrdla.
- Ø vodilice usklađeni su s izmjenjivim reznim pločicama s polumjerom kuta od 0,4 mm.
Kod prolaznih rupa se Ø vodilice mogu mijenjati pomoću podložnih pločica.

Upotreba:

- Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.
- S vrhom za centriranje br. 236655 – 236657.
- S izmjenjivom reznom pločicom br. 236740 – 237080.

Odgovara:

Osnovno tijelo br. 236652 – 236654.

Dio isporuke:

Glava svrdla uključuje vodilice (rezervne vodilice br. 236658).
Od Ø 65 mm s ležištima za izmjenjive rezne pločice promjer rezanja izmjenjivim reznim pločicama je namjestiv s korakom Ø od +1 mm).

Tehnički opis

Veličine šiljaka	65
------------------	----

Veličina osnovnog tijela	65
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 05T304
Vijak za osnovno tijelo	239655 20IP3
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Broj oštrica Z	1
Seriya	KUB Centron®
Nazivni Ø D	65
za colni Ø	2 9/16 col
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 65	236655 65
KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 65	236656 65
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP3	239655 20IP3
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 65 mm	236654 65
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 65 mm	236653 65
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 65 mm	236652 65
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP2	239655 8IP2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP