


**KOMET KUB Centron® glava svrdla, Ø DC: 22mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 236650 22     |
| GTIN           | 4047109293502 |
| Razred artikla | 24L           |

**Opis**
**Izvedba:**

- Procesna sigurnost do 8 (9)×D.
- Centriranje kroz vrh za centriranje
- Kruta veza između tijela i glave svrdla.
- Ø vodilice usklađeni su s izmjenjivim reznim pločicama s polumjerom kuta od 0,4 mm.  
Kod prolaznih rupa se Ø vodilice mogu mijenjati pomoću podložnih pločica.

**Upotreba:**

- Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.
- S vrhom za centriranje br. 236655 – 236657.
- S izmjenjivom reznom pločicom br. 236740 – 237080.

**Odgovara:**

Osnovno tijelo br. 236652 – 236654.

**Dio isporuke:**

Glava svrdla uključuje vodilice (rezervne vodilice br. 236658).<br>Od Ø 65 mm s ležištima za izmjenjive rezne pločice promjer rezanja izmjenjivim reznim pločicama je namjestiv s korakom Ø od +1 mm).

**Tehnički opis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Vijak za osnovno tijelo | 239655 8IP |
|-------------------------|------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Broj oštrica Z                               | 1                                   |
| Veličine šiljaka                             | 20                                  |
| Veličina osnovnog tijela                     | 20                                  |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice             | WOEX 030204                         |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239655 6IP (1,01 Nm)                |
| Seriya                                       | KUB Centron®                        |
| Nazivni Ø D                                  | 22                                  |
| Primjena bušilice                            | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice                            | uvjetovano poprečno bušenje         |
| Primjena bušilice                            | uvjetovano ukošeni izlaz            |
| Primjena bušilice                            | uvjetovano koso bušenje             |
| Unutarnje hlađenje                           | da                                  |
| Vrsta proizvoda                              | Bušilica za izmjenjive pločice      |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| KOMET KUB Centron® vrh za centriranje od tvrdog metala tip 20       | 236657 20   |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP    | 674252 6IP  |
| KOMET® osnovno tijelo Ø DC 20 mm                                    | 236654 20   |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP                  | 239655 8IP  |
| KOMET® osnovno tijelo Ø DC 20 mm                                    | 236653 20   |
| KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 20                    | 236655 20   |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP1                 | 239655 6IP1 |
| KOMET® osnovno tijelo Ø DC 20 mm                                    | 236652 20   |
| KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 20                    | 236656 20   |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP                  | 239655 6IP  |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm | 211750 0,6  |