

**DNMG 150612, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250798 CA510
GTIN	4960664698301
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150612 CA510 Vrsta: CA510
Lomač odvojenih čestica: PS
Dubina reza a_p : 1 - 4 mm
Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 450 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	1,2 mm
Lomač odvojenih čestica	PS
Dubina reza a_p	1 - 4 mm

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje