

 **KOMET**
KOMET KUB Centron® glava svrdla, Ø DC: 58mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 236650 58 |
| GTIN | 4047109081710 |
| Razred artikla | 24L |

Opis**Izvedba:**

- **Procesna sigurnost do 8 (9)×D.**
- **Centriranje kroz vrh za centriranje**
- **Kruta veza između tijela i glave svrdla.**
- **Ø vodilice usklađeni su s izmjenjivim reznim pločicama s polumjerom kuta od 0,4 mm. Kod prolaznih rupa se Ø vodilice mogu mijenjati pomoću podložnih pločica.**

Upotreba:

- **Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.**
- **S vrhom za centriranje br. 236655 – 236657.**
- **S izmjenjivom reznom pločicom br. 236740 – 237080.**

Odgovara:

Osnovno tijelo br. 236652 – 236654.

Dio isporuke:

Glava svrdla uključuje vodilice (rezervne vodilice br. 236658).
Od Ø 65 mm s ležištima za izmjenjive rezne pločice promjer rezanja izmjenjivim reznim pločicama je namjestiv s korakom Ø od +1 mm).

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|--------------|
| Vijak za osnovno tijelo | 239655 20IP2 |
|-------------------------|--------------|

| | |
|--|-------------------------------------|
| Veličina osnovnog tijela | 55 |
| Veličine šiljaka | 46 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 080404 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239655 15IP (6,3 Nm) |
| Broj oštrica Z | 1 |
| Seriya | KUB Centron® |
| Nazivni Ø D | 58 |
| za colni Ø | 2 9/32 col |
| Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano ukošeni izlaz |
| Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| KOMET KUB Centron® vrh za centriranje od tvrdog metala tip 46 | 236657 46 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP | 239655 15IP |
| KOMET® osnovno tijelo Ø DC 55 mm | 236653 55 |
| KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 46 | 236655 46 |
| Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 46 | 236656 46 |
| Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm | 659874 50 |
| KOMET® osnovno tijelo Ø DC 55 mm | 236652 55 |

| | |
|--|--------------|
| KOMET® osnovno tijelo Ø DC 55 mm | 236654 55 |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP2 | 239655 20IP2 |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659957 1600 |