



Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: M12BDD2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070210 M12BDD2
GTIN	4002395002627
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – akumulatorska bušilica-odvijač Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s **nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti**. Robusno **metalno kućište prijenosnika** za dugi vijek trajanja. **FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo** sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.

- **S 4-polnim DC motorom visokog zakretnog momenta koji zahtijeva rijetko održavanje.**
- **REDLINK™ elektronika - sigurno upravljanje opterećenjem sa zaštitom od preopterećenja za dugi vijek trajanja akumulatora, motora i prijenosnika.**
- **Konstrukcija mjeri samo 185 mm po duljini.**
- **19-stupanjsko podešavanje okretnog momenta plus stupanj bušenja.**

Prednost:

Vrlo kompaktna, duljina samo 185 mm.

Dio isporuke:

Uključujući 2× litij-ionska akumulatora 12 V / 2,0 Ah, punjač, kopču za pojas, HD kutiju.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073814, br. 073815, br. 073829 i br. 073840.

Tehnički opis

maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	22 mm
tipična uporaba	Medium
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 400 min ⁻¹
Konstrukcija motora	4-polni motor
maksimalan okretni moment tvrdo	30 Nm
Kapacitet baterije	2 Ah
Težina	1,2 kg
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 10 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1500 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Oznaka proizvođača	M12BDD-202C
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
Napon baterije	12 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	drvo
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač

Pribor

Kutni adapter tip OSD2	073920 OSD2
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC

073840 M1218FC

Kutni adapter tip WB1

073920 WB1