

**KOMET KUB Centron® glava svrdla, Ø DC: 59mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236650 59
GTIN	4047109081727
Razred artikla	24L

Opis**Izvedba:**

- **Procesna sigurnost do 8 (9)×D.**
- **Centriranje kroz vrh za centriranje**
- **Kruta veza između tijela i glave svrdla.**
- **Ø vodilice usklađeni su s izmjenjivim reznim pločicama s polumjerom kuta od 0,4 mm. Kod prolaznih rupa se Ø vodilice mogu mijenjati pomoću podložnih pločica.**

Upotreba:

- **Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.**
- **S vrhom za centriranje br. 236655 – 236657.**
- **S izmjenjivom reznom pločicom br. 236740 – 237080.**

Odgovara:

Osnovno tijelo br. 236652 – 236654.

Dio isporuke:

Glava svrdla uključuje vodilice (rezervne vodilice br. 236658).
Od Ø 65 mm s ležištima za izmjenjive rezne pločice promjer rezanja izmjenjivim reznim pločicama je namjestiv s korakom Ø od +1 mm).

Tehnički opis

Broj oštrica Z	1
----------------	---

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 080404
Vijak za osnovno tijelo	239655 20IP2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239655 15IP (6,3 Nm)
Veličina osnovnog tijela	55
Veličine šiljaka	46
Serija	KUB Centron®
Nazivni Ø D	59
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

KOMET® osnovno tijelo Ø DC 55 mm	236653 55
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP2	239655 20IP2
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP	239655 15IP
KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 46	236655 46
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 55 mm	236652 55
Momentni odvijača skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 55 mm	236654 55
KOMET KUB Centron® vrh za centriranje od tvrdog metala tip 46	236657 46
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP

KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 46	236656 46
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600