

HOLEX®
DNMG 150604 Set od 10 komada, Vrsta: HBX020

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250806 HBX020
GTIN	4045197663559
Razred artikla	22D

Opis

DNMG 150604 Set od 10 komada HBX020 Vrsta: HBX020

Lomač odvojenih čestica: PM

 Dubina reza a_p : 1 - 5 mm

 Posmak f : 0,1 - 0,5 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 300 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	PM
Dubina reza a_p	1 - 5 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 300 m/min
Vrsta	HBX020

Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Seriya	Bušeca šipka
Seriya	eco-QT-/ eco držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	QuickTurn držač za tokarenje
Seriya	Rezna glava
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno