

Garant**CC.T 120404, Vrsta: CB7010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260158 CB7010
GTIN	4045197668271
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120404 CB7010 Vrsta: CB7010
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f: 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 240 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Dodatna primjena	M
Glavna primjena	P

Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 240 m/min
Brzina reza v_c sporedna primjena	70 - 180 m/min
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	CB7010
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje