

SONO+SWISS®

## Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenje, Litra: T6



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082930 T6
GTIN	2050000969140
Razred artikla	04E

### Opis

#### Izvedba:

Izrazito bogat koncentrat za čišćenje na vodenastoj bazi (iznimka: T3 praškast); specijalno razvijen za primjenu u ultrazvučnim kupkama; biorazgradiv. Izdašni **koncentrati** produžuju životni vijek uređaja, njihovu izdržljivost, a ujedno su biološki razgradljivi. Snažna sredstva za čišćenje namijenjena su specijalno za ultrazvučne kade za čišćenje (pjenjenje itd.) te su stoga izrazito učinkovita ako se koriste za čišćenje u uobičajenim ultrazvučnim kadama na području frekvencije od 25 do 130 kHz. U kombinaciji s kavitacijskom snagom koju oslobađa ultrazvučni uređaj snažna sredstva za čišćenje učinkovito uklanjaju nečistoće, a istovremeno su blaga prema dijelovima. Druga sredstva za čišćenje koja nisu specijalno razvijena za ultrazvučne kade mogu sadržavati ione, koji pogoduju abraziji materijala ili nastanku korozije. Halogeni ioni npr. jako potiču koroziju te time izrazito skraćuju vijek trajanja proizvoda. Kloridi i fluoridi u kiselom mediju su najagresivniji u tom pogledu.

#### Upotreba:

Za ultrazvučne uređaje za čišćenje (npr. br. 082922; 082923; 082924; 082925).

#### Napomena:

Ostala specijalna sredstva za čišćenje i drugi veličine karnistra su isporučive na upit.

Nije isporučivo u svim državama.

Tablica primjene nalazi se na sljedećoj stranici kataloga.

Označavanje opasnih tvari: GHS05 nagrizajuće

Oznaka proizvođača: T6

Količina punjenja za tekućinu: 2,5 l

## Tehnički opis

vrsta sredstva za čišćenje	Jaka kiselina za čišćenje
Količina punjenja za tekućinu	2,5 l
Označavanje opasnih tvari	GHS05 nagrizajuće
Vrijeme djelovanja	2 - 5 min
Temperatura skladištenja	-5 - 30 °C
Omjer miješanja	1 – 5 %
Broj UN	UN1805
Klasa opasnih tvari	8
Oznaka proizvođača	T6