

**CC.T 09T304, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260196 CA510
GTIN	4960664696505
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 09T304 CA510 Vrsta: CA510

Lomač odvojenih čestica: GK

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 3 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 140 - 450 m/min**Tehnički opis**

Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	GK
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 450 m/min
Glavna primjena	P

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje