

**Garant****CC.T 120408, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260160 HB7020
GTIN	4045197698889
Razred artikla	21G

**Opis**

CC.T 120408 HB7020 Vrsta: HB7020  
Lomač odvojenih čestica: SM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 350 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 350 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Glavna primjena	P

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje