

**KOMET KUB Centron® glava svrdla, Ø DC: 63mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236650 63
GTIN	4047109081765
Razred artikla	24L

**Opis****Izvedba:**

- **Procesna sigurnost do 8 (9)×D.**
- **Centriranje kroz vrh za centriranje**
- **Kruta veza između tijela i glave svrdla.**
- **Ø vodilice usklađeni su s izmjenjivim reznim pločicama s polumjerom kuta od 0,4 mm. Kod prolaznih rupa se Ø vodilice mogu mijenjati pomoću podložnih pločica.**

**Upotreba:**

- **Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.**
- **S vrhom za centriranje br. 236655 – 236657.**
- **S izmjenjivom reznom pločicom br. 236740 – 237080.**

**Odgovara:**

Osnovno tijelo br. 236652 – 236654.

**Dio isporuke:**

Glava svrdla uključuje vodilice (rezervne vodilice br. 236658).<br>Od Ø 65 mm s ležištima za izmjenjive rezne pločice promjer rezanja izmjenjivim reznim pločicama je namjestiv s korakom Ø od +1 mm).

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239655 15IP (6,3 Nm)
--	----------------------

Broj oštrica Z	1
Veličina osnovnog tijela	55
Veličine šiljaka	46
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 080404
Vijak za osnovno tijelo	239655 20IP2
Seriya	KUB Centron®
Nazivni Ø D	63
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 46	236655 46
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP	239655 15IP
KOMET KUB Centron® vrh za centriranje od tvrdog metala tip 46	236657 46
KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 46	236656 46
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 55 mm	236654 55
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 55 mm	236652 55
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 55 mm	236653 55
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP2	239655 20IP2
	659906 1600

Momentni odvijača skalom, prihvati izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 1600 cNm

Momentni odvijača skalom, prihvati izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600