

Garant**Mikro glava za tokarenje Digital Ø 0,3 - 19,1 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237498
GTIN	4045197816443
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Točnost podešavanja s podjelom skale od 0,01 mm / putem skale 0,002 mm u Ø.

Digitalne glave s **dodatnom mogućnošću preciznog očitavanja** na **0,001 mm u Ø** putem jedinice za digitalni prikaz br. 237601 (zasebno naručiti).

Namještanje Ø s minimalnim povratnim hodom zahvaljujući izravnom mjernom sustavu.

Upotreba:

S umetkom za rezanje br. 237621, adapterom br. 237624 i izmjenjivom pločicom br. 237625.

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	32 mm
Ø drške D ₂	16 mm
Ø D ₃	7 mm
Vanjski Ø D ₁	32 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

