

Garant
Digitalni sustav za fino istokarivanje Ø 9,75 – 88,1 mm, Prihvat: HW63

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	237567 HW63
GTIN	4045197816719
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:

S **digitalnom glavom za istokarivanje** br. 237568, **digitalnom jedinicom za prikaz** br. 237601, držačem za unutarnje tokarenje i priborom u koferu.
**Točnost namještanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u Ø.
S dodatnom, preciznom mogućnošću očitavanja na 0,001 mm u Ø.
postavljanje Ø s minimalnim povratnim hodom zahvaljujući izravnom mjernom sustavu.**

Za Ø 9,75 – 88,1 mm

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i mostovima za fino istokarivanje. S ISO izmjenjivim pločicama tipa **CC..0602...**

Dio isporuke:

1 glava za istokarivanje: br. 237568 HW63

po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtnja): br. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

br. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtnja): br. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); br. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držač izmjenjivih pločica za most: br. 237564 06

1 izmjenjiva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitalna jedinica za prikaz: br. 237601

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

Preporuka:

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

Unutarnje hlađenje: da

Tehnički opis

Prihvat	HW63
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

Podesivi držač za unutarnje tokarenje	237640
Držač za unutarnje tokarenje	237636
Podesivi držač za unutarnje tokarenje	237642
Glava za fino istokarivanje Ø 9,75 – 88,1 mm Prihvat HW63	237568 HW63
Držač za unutarnje tokarenje	237634
Držač za unutarnje tokarenje	237632
Držač izmjenjivih pločica za mostove	237565
CC.T 060204 Vrsta CU7010	260052 CU7010
Držač za unutarnje tokarenje	237630
Garnitura bez prihvata Ø 9,75 – 88,1 mm	237599
Jedinica za prikaz digitalna	237601