

Garant
Digitalni sustav za fino istokarivanje Ø 9,75 – 88,1 mm, Prihvat: BT40

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	237567 BT40
GTIN	4045197816733
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:

S **digitalnom glavom za istokarivanje** br. 237568, **digitalnom jedinicom za prikaz** br. 237601, držačem za unutarnje tokarenje i priborom u koferu.
**Točnost namještanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u Ø.
S dodatnom, preciznom mogućnošću očitavanja na 0,001 mm u Ø.
postavljanje Ø s minimalnim povratnim hodom zahvaljujući izravnom mjernom sustavu.**

Za Ø 9,75 – 88,1 mm

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i mostovima za fino istokarivanje. S ISO izmjenjivim pločicama tipa **CC..0602...**

Dio isporuke:

1 glava za istokarivanje: br. 237568 BT40

po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtnja): br. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
br. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtnja): br. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); br. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držač izmjenjivih pločica za most: br. 237564 06

1 izmjenjiva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitalna jedinica za prikaz: br. 237601

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

Preporuka:

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

Unutarnje hlađenje: da

Tehnički opis

Prihvat	BT40
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

Držac za unutarnje tokarenje	237632
Podesivi držac za unutarnje tokarenje	237640
Držac za unutarnje tokarenje	237630
Držac za unutarnje tokarenje	237636
Držac izmjenjivih pločica za mostove	237565
Držac za unutarnje tokarenje	237634
Podesivi držac za unutarnje tokarenje	237642
CC.T 060204 Vrsta CU7010	260052 CU7010
Glava za fino istokarivanje Ø 9,75 – 88,1 mm Prihvat BT40	237568 BT40
Jedinica za prikaz digitalna	237601
Garnitura bez prihvata Ø 9,75 – 88,1 mm	237599