

**Garant**
**Sustav za fino istokarivanje Ø 9,75–30,1 mm, Prihvat: BT40**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237566 BT40
GTIN	4045197816696
Razred artikla	29W

**Opis**
**Izvedba:**

S **digitalnom glavom za istokarivanje** br. 237568, **digitalnom jedinicom za prikaz** br. 237601, držačem za unutarnje tokarenje i priborom u koferu.<br>**Točnost namještanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u Ø.<br>S dodatnom, preciznom mogućnošću očitavanja na 0,001 mm u Ø.<br>postavljanje Ø s minimalnim povratnim hodom zahvaljujući izravnom mjernom sustavu.**

**Za Ø 9,75 – 30,1 mm**

**Upotreba:**

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i mostovima za fino istokarivanje. S ISO izmjenjivim pločicama tipa **CC..0602...**

**Dio isporuke:**

1 glava za istokarivanje: Br. 237568 BT40

po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtnja): br. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

br. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 držač izmjenjivih pločica za most: br. 237564 06

1 izmjenjiva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitalna jedinica za prikaz: br. 237601

**Zamjenski dio:**

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

**Preporuka:**

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

Unutarnje hlađenje: da

## Tehnički opis

Prihvat	BT40
Opskrba energijom	na bateriju
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081557 LR3
Tip baterije	LR3
Broj sadržanih baterija	1
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

## Pribor

CC.T 060204 Vrsta CU7010	260052 CU7010
Držac izmjenjivih pločica za mostove	237565
Držac za unutarnje tokarenje	237636
Držac za unutarnje tokarenje	237634
Držac za unutarnje tokarenje	237630
Držac za unutarnje tokarenje	237632
Glava za fino istokarivanje Ø 9,75 – 88,1 mm Prihvat BT40	237568 BT40
Garnitura bez prihvata Ø 9,75–164 mm	237598
Jedinica za prikaz digitalna	237601