

**Garant****Mikro glava za tokarenje Digital Ø 0,3 - 7,1 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237493
GTIN	4045197816436
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

**Točnost podešavanja s podjelom skale od 0,01 mm / putem skale 0,002 mm u Ø.**

**Digitalne** glave s **dodatnom mogućnošću preciznog očitavanja** na **0,001 mm u Ø** putem jedinice za digitalni prikaz br. 237601 (zasebno naručiti).

Namještanje Ø s minimalnim povratnim hodom zahvaljujući izravnom mjernom sustavu.

**Upotreba:**

S umetkom za rezanje br. 237621, adapterom br. 237624 i izmjenjivom pločicom br. 237625.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Ø D <sub>3</sub>	4 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	25 mm
Ø drške D <sub>2</sub>	10 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

