

Garant**Digitalna glava za fino istokarivanje HW, Prihvat: HW25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237602 HW25
GTIN	4045197816603
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Preciznost podešavanja 0,001 mm u Ø s pomoću jedinice za prikaz br. 237601.

Upotreba:

Ako je moguće s izmjenjivom pločicom br. 237695 – 237698.

S prihvatom br. 237651 – 237656.

Napomena:

Držač za izmjenjivu pločicu 237604 4 za proširenje na Ø raspona od 104,9 do 134,1.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC..0602..
Korisna duljina L ₁	56 mm
Prihvat	HW25
Vijak za izmjenjivu pločicu	237606 vel. 1
Ø područja obrade	30,9 - 40,1 mm
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Vretenasti alat