

**Garant****Digitalna glava za fino istokarivanje HW, Prihvat: HW50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237602 HW50
GTIN	4045197816634
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

**Preciznost podešavanja 0,001 mm u Ø s pomoću jedinice za prikaz br. 237601.**

**Upotreba:**

Ako je moguće s izmjenjivom pločicom br. 237695 – 237698.

S prihvatom br. 237651 – 237656.

**Napomena:**

Držač za izmjenjivu pločicu 237604 5 za proširenje na Ø raspona od 104,9 do 134,1.

**Tehnički opis**

Korisna duljina L <sub>1</sub>	90 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC..09T3..
Prihvat	HW50
Vijak za izmjenjivu pločicu	237606 Vel. 2
Ø područja obrade	66,9 - 87,1 mm
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Vretenasti alat