

Garant**Digitalna glava za fino istokarivanje HW, Prihvat: HW63****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237602 HW63
GTIN	4045197816641
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Preciznost podešavanja 0,001 mm u Ø s pomoću jedinice za prikaz br. 237601.

Upotreba:

Ako je moguće s izmjenjivom pločicom br. 237695 – 237698.

S prihvatom br. 237651 – 237656.

Napomena:

Držač za izmjenjivu pločicu 237604 5 za proširenje na Ø raspona od 104,9 do 134,1.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC..09T3..
Prihvat	HW63
Korisna duljina L ₁	110 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	237606 Vel. 2
Ø područja obrade	86,9 - 116,1 mm
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Vretenasti alat