

**Garant****CC.T 09T304, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260150 HU7310
GTIN	4045197668059
Razred artikla	21G

**Opis****Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	350 - 600 m/min
Lomač odvojenih čestica	AM
Dubina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Glavna primjena	N
Posmak $f$	0,05 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HU7310
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	HM

Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje