

HEDI

Kolut za namatanje za F, B, PL, CZ, tip: 10N



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 081195 10N |
| GTIN | 4003644016976 |
| Razred artikla | 08B |

Opis

Izvedba:

Kolut za namatanje s **vođenom automatikom namotavanja i odmotavanja, višestruka blokada po okretaju**. Zatvoreno **plastično kućište, otporno na lom**. Termička **zaštita od preopterećenja**, robusni H07RN-F neopren-kabel s priključkom za spojku.

Jednostavna montaža na zid odnosno strop sa **zakretnim područjem od 150°**.

Funkcija:

IP24: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati dodir.

Upotreba:

Za poboljšanje ergonomije zahvaljujući radu sa smanjenim opterećenjem kabla kao i rasporedu kabla te sprječavanju opasnosti od nesreća i ozljeda zbog kablova koji se nalaze na podu.

Napomena:

Namatač crijeva s povratnom oprugom vidi br. 080066 do 080079.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|---------------|
| Duljina | 325 mm |
| Razred kabla | H07RN-F |
| Nazivna snaga, odrolano | 2000 (16 A) W |
| Materijal kućišta | Plastika |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Visina | 275 mm |
| Materijal kabla | Neopren-guma |
| Tip | 10N |
| širina | 185 mm |
| Struktura kabla | 3G1,5 |
| Duljina kabla | 10 m |
| Nazivni napon | 250 V |
| IP-klasa zaštite | IP 24 |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Vrsta utikača, ulaz | E |
| Vrsta proizvoda | Kolut za namatanje kabla |