


**KNUX 160405R Garnitura 10-dijelna, Vrsta: HBX020**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251050 HBX020
GTIN	4045197663757
Razred artikla	22D

**Opis**

KNUX 160405R Garnitura 10-dijelna HBX020 Vrsta: HBX020

Lomač odvojenih čestica: PM

promjer lomača: 2,2 mm

Dubina reza  $a_p$ : 1 - 5 mm

Posmak  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 300 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,2 - 0,7 mm/okr
Kutni radijus	0,5 mm
Lomač odvojenih čestica	PM
promjer lomača	2,2 mm
Dubina reza $a_p$	1 - 5 mm
Vrsta	HBX020
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 300 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160405R
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje