

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251009 32/16
GTIN	4045197654656
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura opruga	259044 3
Veličina pločice	16 mm
Duljina glave L ₁	32 mm
Vilica	259038 17
Vijak za vilicu	259021 3
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	KNUX 1604.. R/L
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Opruga	259046 3
ISO kod držača	CKJNR/L 3232P16
Podložna pločica	259031 6
Veličina drške	32 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Oštrica od 8mm s magnetom prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Vijak za steznu vilicu tip 3	259021 3
Stezna vilica tip 17	259038 17
Set opruga 10-dijelni tip 3	259044 3
Podložna pločica tip 6	259031 6
Opruga tip 3	259046 3
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 4 mm	674242 4
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600