


KNUX 160405R Garnitura 10-dijelna, Vrsta: HBX130

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251050 HBX130
GTIN	4045197663771
Razred artikla	22D

Opis

KNUX 160405R Garnitura 10-dijelna HBX130 Vrsta: HBX130

Lomač odvojenih čestica: MM

promjer lomača: 2,2 mm

Dubina reza a_p : 1 - 5 mm

Posmak f : 0,2 - 0,7 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	MM
Kutni radijus	0,5 mm
Dubina reza a_p	1 - 5 mm
Posmak f	0,2 - 0,7 mm/okr
promjer lomača	2,2 mm
Glavna primjena	M
Vrsta	HBX130
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160405R
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje