


 KOMET**KOMET KUB Centron® glava svrdla, Ø DC: 66mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 236650 66 |
| GTIN | 4047109095199 |
| Razred artikla | 24L |

Opis**Izvedba:**

- Procesna sigurnost do 8 (9)×D.
- Centriranje kroz vrh za centriranje
- Kruta veza između tijela i glave svrdla.
- Ø vodilice usklađeni su s izmjenjivim reznim pločicama s polumjerom kuta od 0,4 mm.
Kod prolaznih rupa se Ø vodilice mogu mijenjati pomoću podložnih pločica.

Upotreba:

- Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.
- S vrhom za centriranje br. 236655 – 236657.
- S izmjenjivom reznom pločicom br. 236740 – 237080.

Odgovara:

Osnovno tijelo br. 236652 – 236654.

Dio isporuke:

Glava svrdla uključuje vodilice (rezervne vodilice br. 236658).
Od Ø 65 mm s ležištima za izmjenjive rezne pločice promjer rezanja izmjenjivim reznim pločicama je namjestiv s korakom Ø od +1 mm).

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|----|
| Veličina osnovnog tijela | 65 |
|--------------------------|----|

| | |
|--|-------------------------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 05T304 |
| Broj oštrica Z | 1 |
| Vijak za osnovno tijelo | 239655 20IP3 |
| Veličine šiljaka | 65 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239655 8IP2 (1,3 Nm) |
| Seriya | KUB Centron® |
| Nazivni Ø D | 66 |
| Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano ukošeni izlaz |
| Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 65 | 236656 65 |
| KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 65 | 236655 65 |
| KOMET® osnovno tijelo Ø DC 65 mm | 236654 65 |
| KOMET® osnovno tijelo Ø DC 65 mm | 236652 65 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |
| KOMET® osnovno tijelo Ø DC 65 mm | 236653 65 |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP2 | 239655 8IP2 |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP3 | 239655 20IP3 |