

**CCMT 060202, Vrsta: CA6525**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260190 CA6525
GTIN	4960664491766
Razred artikla	25E

## Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	GK
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	M
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 140 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje